Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.650 Adaptateurs OM

État: 2025-12-18 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9340.650 - Adaptateurs OM avec bornes à ressort



Caractéristiques

Référence	SV 9340.650
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Courant nominal max.	65 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	Cadre porteur, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Nombre de pôles	3 pôles
Béquille de cadres porteurs	Oui
Remarque concernant la référence	Une intensité maximale admissible de 80 A est possible conformément aux tests d'échauffement de la norme CEI 61 439-1.
Dimensions	Largeur: 55 mm Hauteur: 272 mm
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 16 mm²
Nombre/hauteur des rails porteurs	2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)	55 mm x 237 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.339
Poids brut	0.377
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.059
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177502673
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3