

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.504**

**Adaptateurs de disjoncteurs**

État: 2026-05-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.504 - Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

## Caractéristiques

Référence	SV 9342.504
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Recouvrement de bornes Coulisseaux
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	160 A
Tension nominale	690 V, 4~
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjoncteur max. 125 A, DIVQ/7
Départ de ligne	par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles	4 pôles
Dimensions	Largeur: 120 mm Hauteur: 277 mm
Raccordement de câbles cylindriques	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	18,5 x 15,5 mm

# Caractéristiques

---

Marques concernées (type)	ABB (T1, T2, XT1, XT2) Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)
Homologations	UL
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,225 kg
Poids brut	1,425 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,258
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptat.raccord.tétrapol.

# Approbation

---

Approbation	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK