#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.100

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 2025-11-15 (La source: rittal.com/ca-fr)



### SV 9343.100 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

#### Caractéristiques

Référence	SV 9343.100
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 20 mm Hauteur de la zone de serrage: 3 mm
Remarque	Raccordement de câbles plats 50 – 150 mm².
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	250 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	1
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 184 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques	35 - 150 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	14 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

3 pôles
35 - 150 mm²
1 p.
2.1
2.378
0.44
85369095
4028177540323
EC000249
27371401

## Approbation

Approbation	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité  Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3