Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.250

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 2025-12-13 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9344.250 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

Caractéristiques

Référence	SV 9344.250
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 50 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	400 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	2
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 210 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques	10 - 240 mm²
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	10 - 240 mm²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.4

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids brut	3.481
Taux de cuivre (kg / pièce)	1
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540712
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	cqc-ccc
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3