

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9344.330**

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 2026-01-20 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.330 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

## Caractéristiques

Référence	SV 9344.330
Modèle	Pour montage sur plaque de montage avec surveillance électronique des fusibles
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 50 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	630 A
Tension nominale	400 V - 690 V, 3~
Pour HPC de taille	3
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Nombre de pôles	3 pôles
avec surveillance électronique des fusibles	Oui

# Caractéristiques

Section des câbles	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.4
Poids brut	4.444
Taux de cuivre (kg / pièce)	1.06
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177542051
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK