

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604 Adaptateurs de disjoncteurs

État: 2026-06-03 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

Caractéristiques

Référence	SV 9345.604
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Tresses de raccordement Coulisseaux
Courant nominal max.	250 A
Tension nominale	690 V, 4~
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
Départ de ligne	par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles	4 pôles
Dimensions	Largeur: 140 mm Hauteur: 310 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Marques concernées (type)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,405 kg

Caractéristiques

Poids brut	2,516 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	1,134
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 250A

Approbation

Approbation	ABS DNV Lloyds Register
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK