

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.000

Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

État: 2026-06-10 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.000 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 00 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M8 des câbles.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | RX 9363.000 |
| Modèle | Pour montage sur plaque de montage |
| Avantages | Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles |
| Matériau | Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur | RAL 9005 RAL 35745 |
| for mounting plate assembly | Oui |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Type de raccordement (électrique) | Vis M8 |
| Fusibles | HPC 00 HPC 000 |
| Tension d'isolation nominale U_i | 1 000 kV |
| Tension nominale | 690 V AC |
| Pour HPC de taille | 00 |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm Profondeur: 86,1 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -5 °C...35 °C |
| Plage de température de stockage | -25 °C...70 °C |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Catégorie d'utilisation | AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) |
| Taux de contamination | 3 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2XB |
| Résistance au feu | 11,56 MJ/m ² |
| Puissance dissipée max. | 16 W |
| Puissance dissipée par dispositif fusible (max.) | 12 W |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,755 kg |
| Poids brut | 0,785 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,18 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 5,07 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Description produit | RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 00, 160 A, tripolaire, vis M8, plaque de montage |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité PCF-declaration |