

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810

## Transformateurs

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Transformateurs

Pour la mesure inductive du flux de courant.

## Caractéristiques

Référence	SV 9677.810
Description produit	Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériau	Polyamide
Pour taille	00
Pour référence(s)	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Puissance nominale	2,5 VA
Type de raccordement (électrique)	Bornes à vis
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	CEI 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2

# Caractéristiques

---

Raccordement de câbles cylindriques 2,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Fréquence nominale 50 - 60 Hz

Unité d'emballage 1 p.

Poids net 0.2

Poids brut 0.21

Numéro du tarif douanier 85043129

EAN 4028177705234

ETIM 9 EC002048

ECLASS 8.0 27141146

# Approbation

---

Explications Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK