

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025

Coffrets muraux outdoor

État: 2026-02-05 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9791.025 - Coffrets muraux outdoor

Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.



Caractéristiques

Référence	CS 9791.025
Description produit	Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.
Matériaux	Coffret et plaque de montage : aluminium AlMg3 Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygrostat Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité 3524 E 2 rails profilés en C sur le panneau arrière

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 420 mm Hauteur: 560 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 330 mm Hauteur utile: 420 mm Profondeur utile: 145 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	320 mm x 410 mm
Coffret intérieur	Largeur: 350 mm Hauteur: 440 mm Profondeur: 170 mm
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 1
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Remarque	Délai de livraison sur demande
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	9.584
Poids brut	10.088
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177193703
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---