


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SG 2370.170 LED Dauerlichtelement

Stand: 22.11.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.170 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

## Eigenschaften

|                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                         | SG 2370.170                                                                                                                                                                                              |
| Ausführung                                          | LED Dauerlichtelement                                                                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung                                 | Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.<br>Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.                                                                          |
| Nutzen                                              | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.<br>Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.<br>Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung. |
| Funktionsweise                                      | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich                                                                                     |
| Material                                            | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent                                                                                                                                                |
| Farbe                                               | Gelb                                                                                                                                                                                                     |
| Durchmesser                                         | 70 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                |
| Bemessungsisolationsspannung                        | 250 V AC                                                                                                                                                                                                 |
| Abmessung                                           | Höhe: 56 mm                                                                                                                                                                                              |
| Schutzart IP nach EN 60 529                         | IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird                                                                                                                                  |
| Bemessungsbetriebsspannung                          | 230 V                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungseinheit                                  | 1 Stück                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht                                        | 0.07                                                                                                                                                                                                     |

## Eigenschaften

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Bruttogewicht   | 0.083         |
| Zolltarifnummer | 94054990      |
| EAN             | 4028177656437 |
| ECLASS 8.0      | 27371220      |

## Approbationen

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------------|--------------------------|