

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9957.852

# Capot de disjoncteur TS (version américaine)

État: 2025-06-20 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9957.852 - Capot de disjoncteur TS (version américaine)

Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.



## Caractéristiques

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence           | TS 9957.852                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit | Avec verrouillage de porte principale pour verrouiller les armoires électriques ou les rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des Etats-Unis, uniquement en liaison avec les leviers pour interrupteur principal suivants : |

# Caractéristiques

---

## Avantages

Respect des exigences UL 508 A, en association avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et la tringle coulissante.

Construction compacte d'une largeur de 125 mm, à monter au choix à gauche ou à droite de l'armoire. Avec ce capot, cela permet de transformer toutes les armoires TS 8 standard à une porte en armoire à disjoncteur. L'armoire conserve la totalité de sa surface de montage.

La surface de montage de l'armoire principale peut être augmentée d'environ 100 mm en largeur en y associant un intercalaire pour plaque de montage TS à intégrer.

Montage du capot uniquement sur une armoire à une porte avec cadre de porte tubulaire

Deux découpes pour levier de commande à l'avant pour le montage à différentes hauteurs

---

# Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application      | <p>Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04</p> <p>Square D : 9422 A1</p> <p>General Electric : TDA modèles 1 et 2</p> <p>Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pour type 4x</p> <p>Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pour type 12</p> <p>Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :</p> <p>3VA9978-0CH72, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF rouge/noir (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VA9..8-0CK12)</p> <p>3VA9978-0CH82, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir</p> <p>3VA9978-0CH74, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF noir/noir</p> <p>3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir</p> <p>Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :</p> <p>3VL9600-3JP01, plastique, marquage ON/OFF rouge/vert (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VL9.00-3JM01)</p> <p>3VL9600-3JP21, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir</p> <p>3VL9600-3JP41, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir</p> <p>3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir</p> <p>Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme SENTRON (ED, FD, LD, JD...), réf. commande US : FHOH, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir</p> |
| Matériau                    | <p>Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)</p> <p>Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour</p> <p>Plaque de montage : tôle d'acier zinguée</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                    | Brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition de la livraison | Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection NEMA   | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remarque                    | L'armoire devant les capots de sectionneur doit être à une porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Caractéristiques

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensions        | Largeur: 119,5 mm<br>Hauteur: 1.800 mm<br>Profondeur: 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p.                                                         |
| UPC-Code          | 90685                                                        |
| ECLASS 8.0        | 27180101                                                     |

# Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|