
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SG 2372.040 LED Dauerlichtelement

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# SG 2372.040 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2372.040
Ausführung	LED Dauerlichtelement
Produktbeschreibung	Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
Nutzen	Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss. Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung. Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
Funktionsweise	Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material	Gehäuse aus Polyamid Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe	Blau
Durchmesser	70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase gegen Phase	2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Bemessungsstrom max.	25 mA
Abmessung	Höhe: 56 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (AC/DC)
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Nettogewicht	0.08
Bruttogewicht	0.082
Zolltarifnummer	85311095
EAN	4028177220218
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3