

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2388.650

Schiene

Stand: 07.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2388.650 - Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung

Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2388.650
Ausführung	C-Profileschiene zur Aufnahme von Kabelschellen Hammerkopfausschnitte im 40 mm-Raster für Kabelabfangung mittels Kabelbinder
Produktbeschreibung	Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.
Nutzen	Zusätzliche Kontaktierung über vorhandene Bohrungen (\varnothing 9 mm) links oder rechts auf der Schiene Vorbereitet für werkzeuglose Montage von EMV-Schirmbügel
Material	Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche	Chromfrei passiviert
Lieferumfang	1 Schiene 2 Haltebügel Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	553 mm
Einbaumöglichkeiten	am horizontalen/vertikalen Schrankprofil auf Montageplatte, auch ohne Haltebügel montierbar
Passend für	Gehäusetyp: VX TS Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.58
Zolltarifnummer	76042990
EAN	4028177698918
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234