


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 2410.131

Kabelverschraubung HD

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 2410.131 - Kabelverschraubung HD

Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 2410.131
Ausführung	EMV
Produktbeschreibung	Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Nutzen	Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche. Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
Einsatzgebiete	Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln Reinraumtechnik (z. B. Pharma) Biotechnologie Chemische Industrie
Material	Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) Dichtung: EPDM, konform zu FDA 21 CFR 177.2600
Lieferumfang	Inkl. Gegenmutter
Abmessung	Gewinde: M25 x 1,5

Eigenschaften

Für Kabel-Ø	12 - 17 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...100 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.54
Bruttogewicht	0.581
Zolltarifnummer	73072980
EAN	4028177928664
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
---------------	---------------------------
