

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2411.621

Kabelverschraubung Polyamid

Stand: 08.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.621 - Kabelverschraubung Polyamid

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.621
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Polyamid 6 Dichtung: CR/NBR
Farbe	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 28 mm
Gewinde	M20 x 1,5
Gewindelänge	10 mm
Min. Kabeldurchmesser	6 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm
Betriebstemperaturbereich	-30 °C...100 °C
Drehmoment	5,5 Nm
Schlüsselweite	24 mm
Abmessung	Gewinde: M20 x 1,5 Gewindelänge: 10 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	50 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,55 kg
Bruttogewicht	0,615 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M20x1,5, für Kabel ø 6-12 mm

Approbationen

Approbationen	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
