



SZ 2411.641

Kabelverschraubung Polyamid

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

# SZ 2411.641 - Kabelverschraubung Polyamid

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.641
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Polyamid 6 Dichtung: CR/NBR
Farbe	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 42 mm
Gewinde	M32 x 1,5
Gewindelänge	10 mm
Min. Kabeldurchmesser	15 mm
Max. Kabeldurchmesser	21 mm
Betriebstemperaturbereich	-30 °C...100 °C
Drehmoment	12 Nm
Schlüsselweite	36 mm
Abmessung	Gewinde: M32 x 1,5 Gewindelänge: 10 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	15 Stück

# Eigenschaften

---

Nettogewicht	0.48
Bruttogewicht	0.503
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177809963
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approbationen

---

Approbationen	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK