Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SZ 2411.821
# Kabelverschraubung Messing

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SZ 2411.821 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2411.821 |
| Nutzen | Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.<br>Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung |
| Material | Messing<br>Dichtung: CR/NBR |
| Oberfläche | Vernickelt |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Abmessung | Höhe: 26 mm |
| Gewinde | M20 x 1,5 |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Min. Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C...100 °C |
| Drehmoment | 8 Nm |
| Schlüsselweite | 22 mm |
| Abmessung | Gewinde: M20 x 1,5<br>Gewindelänge: 8 mm |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 0,33 kg |
| Bruttogewicht | 0,342 kg |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeschreibung | SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M20x1,5, für Kabel ø 6-12 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |