


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2411.851

Kabelverschraubung Messing

Stand: 12.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.851 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.851
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 43 mm
Gewinde	M40 x 1,5
Gewindelänge	9 mm
Min. Kabeldurchmesser	19 mm
Max. Kabeldurchmesser	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...100 °C
Drehmoment	17 Nm
Schlüsselweite	43 mm
Abmessung	Gewinde: M40 x 1,5 Gewindelänge: 9 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	4 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,64 kg
Bruttogewicht	0,692 kg
Zolltarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M40x1,5, für Kabel \varnothing 19-28 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK