Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2500.114 Systemleuchte LED

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SZ 2500.114 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.114		
Ausführung	ohne Steckdose		
Nutzen	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall		
Ausführung	ohne Steckdose		
Material	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS		
Farbe	Gehäuse: RAL 7016		
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben		
Nennleistung	7 W		
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 2-polig Durchgangsverdrahtung, 2-polig Türpositionsschalter		
Schutzklasse	II (schutzisoliert)		

© Rittal 2025

Eigenschaften

Leuchten-Montageart	Verschrauben Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör) Zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke AX wird die Schiene fü Innenausbau AX und der Montagewinkel benötigt Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster		
Einbaumöglichkeiten			
Lichtstrom	600 lm		
Lichtfarbe	4000 K (neutralweiß)		
Hinweis	Anschlusszubehör separat bestellen		
Abmessung	Breite: 337 mm Höhe: 55 mm Tiefe: 23 mm		
Betriebstemperaturbereich	-20 °C55 °C		
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20		
Verpackungseinheit	1 Stück		
Nettogewicht	0.36		
Bruttogewicht	0.362		
Zolltarifnummer	94054990		
EAN	4028177920545		
E-Number Sweden	E3465305		
ETIM 9	EC000321		
ETIM 8	EC000321		
ECLASS 8.0	27189241		

Approbationen

Approbationen	UL		
---------------	----	--	--

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025