

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2735.510 Systemfenster

Stand: 05.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2735.510 - Systemfenster für VX, TS, VX SE

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | FT 2735.510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausführung          | 30-er Profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung | Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material            | Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberfläche          | Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035<br>Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorteil Scheibe     | Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch.<br>Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)<br>Scharnier mit 180°-Öffnungswinkel, leicht einzuhängen. |

# Eigenschaften

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorteil Rahmen                     | Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar).<br>Einfach in der Höhe justierbar.<br>Stabilisiert den Türausschnitt.<br>Verdeckt die Schnittkante.<br>Es steht kein Schmutz auf der Dichtung, die Scheibe ist gegen Ausheben gesichert, beim Öffnen fällt kein Schmutz und es läuft keine Flüssigkeit hinter das Fenster.<br>Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529        | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinweis                            | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)<br>Für Außenaufstellung nicht geeignet                                                                                                                                                                                                                    |
| Passend für                        | Gehäusotyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breite: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abmessung                          | Breite: 500 mm<br>Höhe: 370 mm<br>Tiefe: 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sichtbare Fläche                   | Sichtfensterbreite: 363 mm<br>Sichtfensterhöhe: 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackungseinheit                 | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht                       | 3,61 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bruttogewicht                      | 3,81 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zolltarifnummer                    | 76101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM 9                             | EC002527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM 8                             | EC002527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0                         | 27182301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung                | FT Systemfenster, für VX, TS, VX SE, 30-er Profil, BHT: 500x370x47 mm, für B: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Approbationen

---

Zertifikate

Schutzart

---

Erklärungen

Herstellereklärung