

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 3032.000 Stützisolator

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3032.000 - Stützisolator

Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Mittenabständen, zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3032.000
Produktbeschreibung	Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.
Material	Duroplastischer Polyester (UP-Harz)
Abmessung	Gewinde: M10
Biegefestigkeit	6 kN
Torsionsfestigkeit	90 Nm
Zugfestigkeit	13 kN
Abmessung	Höhe: 50 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	0,894 kg
Bruttogewicht	1,101 kg
Zolltarifnummer	85469010
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201
Produktbeschreibung	SV Stützisolator, H: 50 mm, Gewinde M10

## Approbationen

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

## Ausschreibungstext

SV Stützisolatoren 50mm

Stützisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN Schienen.

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V

Technische Daten

Höhe: 50 mm

Scharbe: M10

System:

Rittal RiLine60