Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SK 3139.110

# Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3139.110 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SK 3139.110 |
| Ausführung | Dachaufbau |
| Produktbeschreibung | Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen. |
| Material | Kunststoff ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter |
| Ventilator | Radial, Kondensatormotor |
| Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte | 1 x 3243300: 360/373 m³/h |
| Luftleistung (mit Faltenfilter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte | 1 x 3243300: 360/382 m³/h<br>2 x 3243300: 410/440 m³/h |
| Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten) | Bei 50 Hz: 525 m³/h |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Nennleistung Pel | Bei 60 Hz: 65 W |
| Bemessungsstrom max. | Bei 60 Hz: 0,56 A |
| Abmessung | Breite: 400 mm<br>Höhe: 133 mm<br>Tiefe: 400 mm |
| Einbautiefe | 34,6 mm |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 258 mm<br>Ausbruch-Tiefe: 258 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 21 ohne Filtermatte<br>IP 54 inkl. Faltenfilter |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Vorsicherung | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A |
| Hinweis | Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör).<br>Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen. |
| Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C) | Bei 60 Hz: 68.000 h |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C...70 °C |
| Schalldruckpegel | Bei 60 Hz: 54 dB(A) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5,16 kg |
| Bruttogewicht | 5,865 kg |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | SK Dachlüfter TopTherm, 525 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | CSA<br>KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverluste und
die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Luftleistung (ohne Filtermatte): 525 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 514 m³/h
Nennleistung 60 Hz: 65 W
Bemessungsstrom 60 Hz: 0,56 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, Kondensatormotor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12

Schalldruckpegel 60 Hz: 54 dB(A)
Lebensdauer 60 Hz: 69.400 / 68.000 h
Gewicht: 5,2 kg