Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3140.110 Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3140.110 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3140.110	
Ausführung	Dachaufbau	
Produktbeschreibung	Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen.	
Farbe	RAL 7035	
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter	
Ventilator	Radial, Kondensatormotor	
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)	Bei 60 Hz: 868 m³/h	
Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten)	Bei 60 Hz: 965 m³/h	
Luftleistung (mit Faltenfilter im	1 x 3243200: 555/565 m³/h	
Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte	2 x 3243200: 670/690 m³/h	

Eigenschaften

Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte	1 x 3243200: 575/598 m³/h	
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 60 Hz	
Nennleistung Pel	Bei 60 Hz: 138 W	
Bemessungsstrom max.	Bei 60 Hz: 1,2 A	
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 133 mm Tiefe: 400 mm	
Einbautiefe	34.6 mm	
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 258 mm Ausbruch-Tiefe: 258 mm	
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 21 ohne Filtermatte IP 54 inkl. Faltenfilter	
Schutzart NEMA	NEMA 12	
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A	
Hinweis	Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör). Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder - anzeigen empfohlen.	
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)	Bei 50 Hz: 67.800 h Bei 60 Hz: 66.400 h	
Betriebstemperaturbereich	-20 °C55 °C	
Lagertemperaturbereich	-40 °C70 °C	
Schalldruckpegel	Bei 60 Hz: 60 dB(A)	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	6	
Bruttogewicht	6.4	
Zolltarifnummer	84145915	
EAN	4028177709157	

Eigenschaften

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Approbationen

Approbationen	CSA
	KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverluste und

die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Luftleistung (ohne Filtermatte): 965 m³/h Luftleistung (mit Faltenfilter): 868 m³/h

Nennleistung 60 Hz: 138 W Bemessungsstrom 60 Hz: 1,2 A

Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz Ausführung Ventilator: Radial, Kondensatormotor

Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm

Einbautiefe: 34,6 mm

Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C Lagertemperatur: -40°C bis +70°C

Farbe: RAL 7035

Schutzart NEMA: NEMA 12

Schalldruckpegel 60 Hz: 60 dB(A) Lebensdauer 60 Hz: 67.800 / 66.400

Gewicht: 6 kg