

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3201.830

Klima-Modulkonzept Klimatür VX25

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3201.830 - Klima-Modulkonzept Klimatür VX25 zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3201.830
Produktbeschreibung	Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX. Die Klimatüren fügen sich optimal in das gesamte Schrankbild ein.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Klimatür ohne vormontiertes Kühlmodul 180°-Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 130°
Hinweis zur Artikel-Nr.	Passend für VX Schränke Bei 1200 mm breiten VX Schränken kann die vorhandene Anschlagtür verwendet werden – unabhängig von der Gerätelocation links oder rechts Türanschlag rechts
Passend für	Gehäusetyp: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	38
Bruttogewicht	42.2
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177925731
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

# Approbationen

---

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung

---

## Ausschreibungstext

SK 3201.830

Klima-Modulkonzept Klimatüren zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zur Aufnahme von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Passend für Gehäuse: VX

Abmessungen BxH [mm]: 800x2000

Türanschlag: rechts