

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3238.800 Blue e+ Filterlüfter

Stand: 18.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.800 - Blue e+ Filterlüfter EMV

Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m<sup>3</sup>/h



## Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Artikel-Nr.                                | SK 3238.800  |
| Ausführung                                 | Wandanbau<br>EMV   |
| Produktbeschreibung                        | EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.   |
| Nutzen                                     | Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter<br>Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken<br>Diagonale Lüfertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschranks<br>Werkzeuglose Montage |
| Material                                   | Kunststoff   |
| Farbe                                      | RAL 7035   |
| Lieferumfang                               | Komplett einbaufertige Einheit, inkl. EMV-Filtermatte  |
| Ventilator                                 | Axial, Spaltpolmotor   |
| Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter) | Bei 50 Hz: 53 m <sup>3</sup> /h<br>Bei 60 Hz: 64 m <sup>3</sup> /h   |

# Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter | Bei 50 Hz: 40 m <sup>3</sup> /h<br>Bei 60 Hz: 46 m <sup>3</sup> /h  |
| Bemessungsbetriebsspannung                                     | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nennleistung Pel   | Bei 50 Hz: 14,7 W<br>Bei 60 Hz: 16,5 W  |
| Bemessungsstrom max.   | Bei 50 Hz: 0,1 A<br>Bei 60 Hz: 0,12 A   |
| Abmessung  | Breite: 148,5 mm<br>Höhe: 148,5 mm<br>Tiefe: 82,5 mm  |
| Einbautiefe  | 64 mm   |
| Montageausschnitt  | Ausbruch-Breite: 124 mm<br>Ausbruch-Höhe: 124 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529                                   | IP 54 mit Vliesfilter<br>IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube  |
| Schutzart NEMA   | Type 12 mit Vliesfilter<br>Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube  |
| Vorsicherung   | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A   |
| Hinweis  | Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen. |
| Betriebstemperaturbereich                                      | -15 °C...55 °C  |
| Lagertemperaturbereich   | -30 °C...70 °C  |
| Schalldruckpegel   | Bei 50 Hz: 52 dB(A)<br>Bei 60 Hz: 54 dB(A)  |
| Verpackungseinheit   | 1 Stück   |
| Nettogewicht   | 0,8 kg  |
| Bruttogewicht  | 0,92 kg   |
| Zolltarifnummer  | 84145915  |
| ETIM 9   | EC000320  |
| ETIM 8   | EC000320  |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ECLASS 8.0          | 27180716   |
| Produktbeschreibung | SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 53/64 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035 |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA<br>KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung   |

---