Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2411.611

Kabelverschraubung Polyamid

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SZ 2411.611 - Kabelverschraubung Polyamid

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.611
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Polyamid 6 Dichtung: CR/NBR
Farbe	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 30 mm
Gewinde	M16 x 1,5
Gewindelänge	10 mm
Min. Kabeldurchmesser	5 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Betriebstemperaturbereich	-30 °C...100 °C
Drehmoment	2,5 Nm
Schlüsselweite	22 mm
Abmessung	Gewinde: M16 x 1,5 Gewindelänge: 10 mm
Type rating nach UL 508A	Type 4X
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,546 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M16x1,5, für Kabel ø 5-10 mm

Approbationen

Approbationen	CSA + CSAus UR UR + C-UR (recognized) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK