

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2411.611

Kabelverschraubung Polyamid

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SZ 2411.611 - Kabelverschraubung Polyamid

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.611
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Polyamid 6 Dichtung: CR/NBR
Farbe	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 30 mm
Gewinde	M16 x 1,5
Gewindelänge	10 mm
Min. Kabeldurchmesser	5 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Betriebstemperaturbereich	-30 °C...100 °C
Drehmoment	2.5 Nm
Schlüsselweite	22 mm
Abmessung	Gewinde: M16 x 1,5 Gewindelänge: 10 mm
Type rating nach UL 50E	Type 4X
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.546

Eigenschaften

Zolltarifnummer 39269097

EAN 4028177810006

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

Approbationen

Approbationen CSA + CSAus
UR + C-UR (recognized)
VDE

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK