Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AX 2574.100
# Metall-Flanschplatte

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2574.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AX 2574.100 |
| Produktbeschreibung | Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 1 x M12<br>6 x M16<br>8 x M20<br>11 x M25<br>6 x M32<br>4 x M40 |
| Abmessung | Breite: 534 mm<br>Tiefe: 149 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 4 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 12K |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,98 kg |
| Bruttogewicht | 0,98 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,9 kg CO2 eq (Cat B) |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 534x149 mm, für Flanschplatten Größe 4 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |