

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.351

Anschlusssschlauch

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.351 - Anschlusssschlauch

Flexibler und kürzbarer Anschlusssschlauch inkl. beidseitiger Überwurfmutter zum Anschluss des LCPs/LCUs an eine feste Verrohrung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.351
Produktbeschreibung	1 m langer, flexibler, druckfester und kürzbarer Anschlusssschlauch inkl. beidseitiger Verschraubung mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung zum Anschluss des LCP an eine feste Verrohrung.
Länge	1 m
Wasseranschlüsse	G 1" IG
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.5
Bruttogewicht	3.04
Zolltarifnummer	84159000
EAN	4028177517608
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Ausschreibungstext

Anschlusssschlauch LCP hybrid CW
10 kW/ 20 kW DN 25/ PN 16
Art.-Nr.: 3301.351

Der Anschlusssschlauch ist flexibel, druckfest und dient als Verbindung von der bauseits installierten Kaltwasser- Versorgung zum Kaltwasser Anschluss des LCP Hybrid 10kW/ 20kW. Der Anschlusssschlauch verfügt beidseitig über Verschraubungen mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung.

Jeweils ein Verschraubungsteil ist mit einer Flanschklemme versehen, hier kann der Schlauch auf das benötigte Maß ab gelängt werden.

Technische Daten:

VE: 2 Stk

Länge: 1 m

DN: 25 x 6mm

PN: 16

min. Biegeradius: 150 mm