

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 2695.500 Universalpulte TP

Stand: 15.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 2695.500 - Universalpulte TP

Universalpulte TP, hohe Stabilität und Schutzart IP 55 durch nahezu aus einem Stück gefertigtem Korpus. Flexible Frontgestaltung, wahlweise mit Schubladen oder Pultvorbau. Leichte Zugänglichkeit dank getrennter Türen. Verschluss-Einsatz austauschbar

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | TP 2695.500 |
| Ausführung | mit hoher Fronttür |
| Marktrelevante Produktänderungen | Das Universalpult erhält die neue Montageplatte des Anreih-Schranksystems VX25. |
| Material | Gehäuse, Bodenbleche: Stahlblech 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Bodenbleche |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 1.300 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 499 mm x 1.196 mm |
| Tiefe oben | 417,5 mm |
| Tiefe unten | 500 mm |
| IK-Code | IK08 |
| Hinweis | Für Universalpult mit kurzer Fronttür: Zum Erhalt der Schutzart ist der Pultvorbau zu montieren. |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 1.300 mm Tiefe oben: 417,5 mm Tiefe unten: 500 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 74,1 kg |
| Bruttogewicht | 78 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeschreibung | TP Universalpult, BHT: 600x1300x500 mm, Stahlblech, mit hoher Fronttür |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | TÜV UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |