

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3302.310

**Wandanbau-Kühlgerät TopTherm
Blue e**

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3302.310 - Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3302.310
Ausführung	Wandanbau Quer
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen	Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 60 Hz: 4 A

Eigenschaften

Anlaufstrom (max.)	Bei 60 Hz: 12 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 300 m ³ /h Innenkreislauf: 300 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Ausführung	Wandanbau
Sonderbauform	Quer
Abmessung	Breite: 525 mm Höhe: 340 mm Tiefe: 153 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA	UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A Menge: 0,18 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ Äquivalent (CO ₂ e): 0,11 t
Temperaturregelung	Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich	10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Einstellbereich	30 °C...55 °C
Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	25 bar
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15.2
Bruttogewicht	16
Zolltarifnummer	84158200
EAN	4028177429802

Eigenschaften

ETIM 9 EC000855

ETIM 8 EC000855

ECLASS 8.0 27180704

Approbationen

Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Zertifikate EAC

Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK