Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3031.000

Stützisolator

Stand: 21.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 3031.000 - Stützisolator

Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Mittenabständen, zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3031.000
Produktbeschreibung	Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.
Material	Duroplastischer Polyester (UP-Harz)
Abmessung	Gewinde: M10
Biegefestigkeit	6 kN
Torsionsfestigkeit	75 Nm
Zugfestigkeit	12 kN
Abmessung	Höhe: 40 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	0,444 kg
Bruttogewicht	0,56 kg
Zolltarifnummer	85469010
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201
Produktbeschreibung	SV Stützisolator, H: 40 mm, Gewinde M10

Approbationen

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Stützisolatoren 40mm

Stützisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN Schienen.
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V
Technische Daten
Höhe: 40 mm
Scharbe: M10
Anzugsdrehmoment
Zugfestigkeit: 12 kN
Torsionsfestigkeit: 75 Nm
Biegefestigkeit: 6 kN
Anzugsdrehmoment: 40 Nm
System:
Rittal RiLine60