Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3057.000
Sammelschienenhalter


Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3057.000 - Sammelschienenhalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3057.000
Material	Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Polzahl	3-polig 150 mm
Passend für Sammelschienen	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Bemessungsstrom max.	3’000 A
Abmessung	Breite: 30 mm Höhe: 420 mm Tiefe: 170 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	4,496 kg
Bruttogewicht	4,695 kg
Zolltarifnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27400607
Produktbeschreibung	SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 150 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 100x10 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.
Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm.
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom: bis 3000 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 150 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm