Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3138.000

Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SK 3138.000 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3138.000
Ausführung	Dachaufbau
Produktbeschreibung	Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen.
Material	Kunststoff ABS
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator	ohne Lüftermotor
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 133 mm Tiefe: 400 mm
Einbautiefe	27,5 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 258 mm Ausbruch-Tiefe: 258 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 21 ohne Filtermatte IP 54 inkl. Faltenfilter
Schutzart NEMA	NEMA 12
Hinweis	Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör). Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,2 kg
Bruttogewicht	3,5 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Dachentlüftung, BHT: 400 x 133 x 400 mm, ohne Lüftermotor

Approbationen

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und
die hohe Schutzart IP55 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Ausführung Ventilator: ohne Lüftermotor

Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 27,5 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C

Farbe: RAL 7035

Schutzart NEMA:„NEMA 12
“
Gewicht: 3,2 kg