Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3312.082

Rückwärtiger Adapter

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3312.082 - Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW

Zum Schließen der Lücke im hinteren Bereich, die beim Einbau eines LCP Inline besteht.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3312.082
Produktbeschreibung	Kann an die Rückseite der vorgezogenen LCP Inline CW platziert werden, um die bestehende Lücke zum hinteren Bereich zu schließen.
Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Adapter mit Dachblech Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 2.200 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	21 kg
Bruttogewicht	24 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeschreibung	SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, LCP Inline CW, auf VX IT Basis, BHT: 300x2200x200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Ausschreibungstext

Rückwärtiger Adapter, 3312.082

Rückwärtiger Adapter, 3312.082 für LCP´s CW Inline Protruding SK 3313.530/560/570
Höhe: 2200 mm
Rückwärtiger Adapter:
Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese um 200mm vor die Serverracks gezogen.
Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine einheitliche Ansicht ergibt.

Rückwärtiger Adapter, Verpackungseinheit bestehend aus:
Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen BHT: 300 x 2200 x 200 mm
Farbe: RAL 7035

© Rittal 2026