Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







SK 3240.060 Austrittsfilter

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3240.060 - Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3240.060
Ausführung	EMV
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter
	EMV-Filtermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 224 mm
	Ausbruch-Höhe: 224 mm
Passend für Artikel-Nr.	SK 3240.6xx/3241.6xx
Abmessung	Breite: 255 mm
	Höhe: 255 mm
	Tiefe: 25 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 inkl. EMV-Filtermatte
	IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.59
Bruttogewicht	0.599

© Rittal 2025

Eigenschaften

Zolltarifnummer	39269097	
EAN	4028177651906	
ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

Approbationen

Approbationen	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3