Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3336.460 Chiller Blue e

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3336.460 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Integrierte Sicherheitsfunktionen im Standard erzielen maximale Sicherheit. Ebenfalls wird die Lieferzeit durch vordefinierte Optionspakete verkürzt.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3336.460
Ausführung	Robuster Industriestandard
	Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung
Nutzen	Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
	Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
	Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
	Integrierte Sicherheitsfunktionen
	Vorkonfigurierte Optionen
Farbe	Gehäuse: RAL 7035
	Sockel: RAL 7016
Lieferumfang	Chiller anschlussfertig verdrahtet
	Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und
	Schaltplänen
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 44 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung nach DIN EN	Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
14511 Tw18 / Tu35	Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW
Luftleistung (freiblasend)	Bei 50 Hz: 12.000 m³/h
	Bei 60 Hz: 14.500 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~, 50 Hz
	460 V, 3~, 60 Hz
Abmessung	Breite: 900 mm
	Höhe: 1.733 mm
	Tiefe: 1.800 mm

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

Schalldruckpegel	78 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	10 °C43 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium	10 °C25 °C
Temperaturhysterese	± 2 K
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A Menge: 8 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Äquivalent (CO2e): 5,05 t
Pumpendruck	Bei 50 Hz: 2,3 bar Bei 60 Hz: 3,45 bar
Volumenstrom (Kühlmedium)	Bei 50 Hz: 90 l/min Bei 60 Hz: 105 l/min
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 17,27 kW Bei 60 Hz: 20,66 kW
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 29,14 A Bei 60 Hz: 30,04 A
Wasseranschlüsse	R 1½" IG
Anzahl Kältekreise	1
Tank	Material: Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Volumen: 185 l
Betriebsgewicht	660 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	406
Bruttogewicht	506
Zolltarifnummer	84186900
EAN	4028177974531
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

© Rittal 2025 3

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung

© Rittal 2025