

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3342.500

## Einschublüfter für 482,6 mm (19")

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.500 - Einschublüfter für 482,6 mm (19")

## Luftleistung 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3342.500
Produktbeschreibung	Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anschlussfertig verdrahtete Einheit Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial
Luftleistung (freiblasend)	480 m <sup>3</sup> /h
Hinweis zur Artikel-Nr.	Einschublüfter für metrische Profilschienen auf Anfrage. Ausführung mit Überwachung
Bemessungsbetriebsspannung	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,85 A
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Abmessung	Breite: 482,6 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 200 mm
Achsabstand der Lüfter	105 mm
Anzahl Lüfter	3
Schalldruckpegel	Bei DC: 51 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...55 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,8 kg

# Eigenschaften

---

Bruttogewicht	1,998 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm

---

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung

---

# Ausschreibungstext

Einschublüfter für 482,6 mm (19")

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.

Luftleistung: 480 m<sup>3</sup>/h

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,85 A

Bemessungsbetriebsspannung: 115-230 V, 1~, 50/60 Hz; 24 V (DC)

Ventilatoren Anzahl: 3

Achsabstand Lüfter: 105 mm

Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Farbe: RAL 7035

Schalldruckpegel DC: 51 dB(A)

Gewicht: 2 kg

Hinweis: Ausführung mit Überwachung