

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3352.230

Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")

Stand: 10.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3352.230 - Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")

Luftleistung 320 - 480 m³/h

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SK 3352.230 |
| Produktbeschreibung | Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. |
| Nutzen | Einfache Wartung und Austausch der Lüfter durch Führungsrahmen |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Anschlussfertig verdrahtete Einheit Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial |
| Luftleistung (freiblasend) | 480 m ³ /h |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 0,36 A Bei 60 Hz: 0,33 A |
| Vorsicherung | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 200 mm |
| Achsabstand der Lüfter | 105 mm |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Schalldruckpegel | Bei 50 Hz: 51 dB(A) |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C...55 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,5 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Bruttogewicht | 2,729 kg |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeschreibung | SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

Ausschreibungstext

Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.

Luftleistung: 480 m³/h

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,36 / 0,33 A

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz

„
Ventilatoren Anzahl: 3

Achsabstand Lüfter: 105 mm

Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Farbe: RAL 7035

Schalldruckpegel: 51 dB(A)

Gewicht: 2,78 kg