Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SK 3244.108

# TopTherm Filterlüfter

Stand: 21.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SK 3244.108 - TopTherm Filterlüfter

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SK 3244.108 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Produktbeschreibung | Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes. |
| Marktrelevante Produktänderungen | Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar. |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte |
| Ventilator | Diagonal, 1~ Kondensatormotor |
| Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter) | Bei 50 Hz: 855 m³/h<br>Bei 60 Hz: 905 m³/h |
| Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter) | Bei 50 Hz: 700 m³/h<br>Bei 60 Hz: 770 m³/h |
| Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.) | 1 x 3243208: 485/520 m³/h<br>2 x 3243208: 570/630 m³/h |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nennleistung Pel | Bei 50 Hz: 95 W<br>Bei 60 Hz: 135 W |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 0,43 A<br>Bei 60 Hz: 0,6 A |
| Abmessung | Breite: 323 mm<br>Höhe: 323 mm |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 130,5 mm |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 292 mm<br>Ausbruch-Höhe: 292 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter<br>IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte<br>IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Schutzart NEMA | Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Vorsicherung | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A |
| Hinweis | Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden. Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme |
| Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C) | Bei 50 Hz: 66.000 h<br>Bei 60 Hz: 64.000 h |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -30 °C...70 °C |
| Schalldruckpegel | Bei 50 Hz: 65 dB(A)<br>Bei 60 Hz: 66 dB(A) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,7 kg |
| Bruttogewicht | 4,92 kg |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | SK Filterlüfter TopTherm, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

3244.108
Top Therm Filterlüfter
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind
druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung.
Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für
eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 700 / 770 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 95 / 138 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,43 / 0,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, 1~ Kondensatormotor
Abmessungen [BxH]: 323x323 mm
Einbautiefe: 130,5 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 292x292 mm
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 9005
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter

IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 65 / 66 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 66.000 / 64.000 h
Gewicht: 4,3 kg