### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3245.510 TopTherm Filterlüfter


Stand: 24.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



### SK 3245.510 - TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie

Energieeffiziente Ausführung der RTT Filterlüfter mit EC-Technologie. Ab 180 m³/h mit integrierter Steuerschnittstelle (0-10 V / PWM Eingang und Tachosignal Ausgang) zur Regelung und Überwachung des Ventilators.







### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3245.510
Ausführung	Wandanbau EC
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.50x bis 3245.51x regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und - funktion möglich.
Marktrelevante Produktänderungen	Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar. Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator	Diagonal, EC-Motor

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Luftleistung freiblasend (mit	Bei 50 Hz: 890 m³/h
Vliesfilter)	Bei 60 Hz: 890 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit	Bei 50 Hz: 1.125 m³/h
Faltenfilter)	Bei 60 Hz: 1.125 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl.	1 x 3243200: 630 m³/h
Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel- Nr.)	2 x 3243200: 770 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 165 W
	Bei 60 Hz: 165 W
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 2,1 A
	Bei 60 Hz: 2,1 A
Abmessung	Breite: 323 mm
	Höhe: 323 mm
Einbautiefe	130.5 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 292 mm
	Ausbruch-Höhe: 292 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 51 mit Vliesfilter/Faltenfilter
	IP52 mit Faltenfilter und Absorbermatte
	IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA	Type 1
	Type 12
	Type 3
	Type 3R mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Steuerschnittstelle	Ja
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Hinweis	Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter
	eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den
	Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
	Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der
	Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter
	empfohlen (ab Luftleistung 180 m³/h).
Betriebstemperaturbereich	-25 °C55 °C

© Rittal 2025

### Eigenschaften

-25 °C70 °C
Bei 50 Hz: 72 dB(A)
Bei 60 Hz: 72 dB(A)
1 Stück
3.605
3.805
84145915
4028177659018
EC000320
EC000320
27180716

### **Approbationen**

Approbationen	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung

### Ausschreibungstext

TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie
Energieeffiziente Ausführung der Filterlüfter mit
Diagonal-Lüftertechnologie.
Lüfter 3240.500 bis 3245.510 regel- und überwachbar.
Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle
mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung
des Lüfters sowie eine Überwachung
der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.

© Rittal 2025 4

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 890 m3/h

Nennleistung 50/60 Hz: 165 / 165 W Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,1 / 2,1 A

Bemessungsbetriebsspannung: 100-130 V, 1~, 50/60 Hz

Ausführung Ventilator: Diagonal, EC-Motor

Abmessungen [BxH]: 323x323 mm

Einbautiefe: 130,5 mm Aufbautiefe: 25 mm

Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 292x292 mm

Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C Lagertemperatur: -25 °C bis 70 °C

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 51 mit Vliesfilter/Faltenfilter

IP 52 mit Faltenfilter und Absorbermatte

IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube

Schutzart NEMA:

Type 1, 12, 3, 3R mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube

Schalldruckpegel 50/60 Hz: 72 / 72 dB(A)

Lebensdauer 50/60 Hz: 59.000 h

Gewicht: 3,76 kg

© Rittal 2025 5