

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3245.600 TopTherm Filterlüfter

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - TopTherm Filterlüfter EMV

Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3245.600
Ausführung	Wandanbau EMV
Produktbeschreibung	EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
Marktrelevante Produktänderungen	Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator	Diagonal, EC-Motor
Luftleistung (freiblasend)	Bei 50 Hz: 890 m ³ /h Bei 60 Hz: 890 m ³ /h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.)	1 x 3243060: 630/630 m ³ /h 2 x 3243060: 770/770 m ³ /h
Bemessungsbetriebsspannung	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 1,33 A Bei 60 Hz: 1,33 A

Eigenschaften

Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 165 W Bei 60 Hz: 165 W
Abmessung	Breite: 323 mm Höhe: 323 mm
Einbauabmessungen	Aufbautiefe: 25 mm Einbautiefe: 130,5 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 292 mm Ausbruch-Höhe: 292 mm
Hinweis	Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP51 mit Vliesfilter IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA	Type 1 Type 12 Type 3 Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Lebensdauer	59'000 h
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...70 °C
Schalldruckpegel	Bei 50 Hz: 72 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,622 kg
Bruttogewicht	3,822 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Filterlüfter TopTherm, 890/890 m ³ /h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV

Approbationen

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

Ausschreibungstext

TopTherm Filterlüfter mit EMV-Technologie

EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.

Luftleistung (freiblasend): 890/890 m³/h

Nennleistung 50/60 Hz: 165 / 165 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,33 / 1,33 A

Bemessungsbetriebsspannung: 200-240 V, 1~, 50/60 Hz

Ausführung Ventilator: Diagonal, EC-Motor

Abmessungen [BxH]: 323x323 mm

Einbautiefe: 130,5 mm

Aufbautiefe: 25 mm

Erforderlicher Montageausbruch [BxH]: 292x292 mm

Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529:

IP 51 mit Vliesfilter

IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube

Schutzart NEMA:

Type 1, 12, 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube

Schalldruckpegel 50/60 Hz: 72 dB(A)

Lebensdauer 50/60 Hz: 59.000 h

Gewicht: 3,5 kg