

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3375.510

Luft-Wasser-Wärmetauscher

Stand: 04.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.510 - Luft-Wasser-Wärmetauscher Wandanbau

Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SK 3375.510 |
| Ausführung | Wandanbau Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) |
| Produktbeschreibung | Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Anschlussfertig verdrahtet Bohrschablone Dicht- und Befestigungsmaterial |
| Gesamtkühlleistung | L 35 W 10 bei 400 l/h: 5 kW |
| Bemessungsbetriebsspannung | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC) |
| Nennleistung Pel | Bei 50 Hz: 178 W Bei 60 Hz: 232 W |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 2,25 A Bei 60 Hz: 2,25 A |
| Zulässiger Betriebsdruck (p max.) | 1: 10 bar |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Kühlmedium | Wasser (Spezifikation siehe Internet) |
| Wasservorlauftemperatur | 1 °C...30 °C |
| Wasseranschlüsse | ½" Schlauchtülle G ¾" AG |
| Volumen Verrohrung | 2,73 l |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Temperaturregelung | e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C) |
| Betriebstemperaturbereich | 1 °C...70 °C |
| Hinweis | Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller |
| Abmessung | Breite: 450 mm Höhe: 1.400 mm Tiefe: 220 mm |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Lieferzeit auf Anfrage |
| Einstellbereich | 20 °C...55 °C |
| Vorsicherung | Trafoschutzschalter: 3,5...5 A |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 96,561 lb |
| Bruttogewicht | 101,411 lb |
| Zolltarifnummer | 8415830070 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeschreibung | SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Comfortregelung, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 450 x 1400 x 220 mm |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Erklärungen

Konformitätserklärung