
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3452.500
Leiteranschlussklemme

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 3452.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3452.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	10,5 x 11 mm
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern	16 - 50 mm²
Für Schienenstärke	5 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	0,81 kg
Bruttogewicht	1,004 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeschreibung	SV Leiteranschlussklemme, 16-50 mm², Klemmraum BH: 10,5x11 mm, für Schienenstärke 5 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite:18,5 mm
Höhe min.:26 mm
Höhe max.:39 mm
Anschlussart
Rundleiter: 16 - 50 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm
System:
Rittal RiLine60