
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3458.500
Leiteranschlussklemme

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3458.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3458.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	16,5 x 15 mm
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern	35 - 70 mm²
Für Schienenstärke	10 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	1,65 kg
Bruttogewicht	1,679 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeschreibung	SV Leiteranschlussklemme, 35-70 mm², Klemmraum BH: 16,5x15 mm, für Schienenstärke 10 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite: 24,5 mm
Höhe min.:39 mm
Höhe max.:57 mm
Anschlussart
Rundleiter: 35 - 70 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 16,5 x 15
System:
Rittal RiLine60