Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3568.005
Lamellierte Kupferschiene




Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3568.005 - Lamellierte Kupferschiene

Cu-Lamellen aus hochreinem Elektrolytkupfer F20, Länge: 2000 mm/Schiene.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3568.005
Material	Cu-Lamellen: Hochreines Elektrolytkupfer F20 Isolierung: Hochbeständige Vinyl-Mischung, Dehnung 370 %, Temperatur: -30 °C...+105 °C, Brandverhalten gemäß UL-94 V0, Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
Länge	2’000 mm
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 50 K	350 A
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 30 K	265 A
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 70 K	415 A
Hinweis	Aufbau = Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke Individuell ablängbar Aus der Summe von Umgebungstemperatur und Temperaturerhöhung ergibt sich die resultierende Leitertemperatur der lamellierten Flachkupferschiene. Beispiel: 3565.005 belastet mit 180 A, d. h. die Temperatur erhöht sich um 30 K. Bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C ergibt sich somit eine resultierende Leitertemperatur von 35 °C + 30 K = 65 °C.

© Rittal 2026

Eigenschaften

Ausführung lamelliertes Flachkupfer	Anzahl Lamellen: 6 Lamellenbreite: 15,5 mm Lamellenstärke: 0,8 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,616 kg
Bruttogewicht	1,816 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	1,33
Zolltarifnummer	85446010
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeschreibung	SV Lamellierte Kupferschiene, BH: 15,5x4,8 mm, L: 2000 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK