

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.454

Crimpautomat R8 E

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.454 - Crimpautomat R8 E

Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4050.454 |
| Ausführung | Touchscreen-Display |
| Produktbeschreibung | Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle. |
| Nutzen | Einfache Bedienung Zügige Justage Flexibler Einsatz in der Werkstatt Schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien |
| Technische Daten | Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Crimplänge 8 mm (0,31 in.) Einführlänge 40 mm (1,57 in.) |
| Hinweis | Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage |
| Abmessung | Breite: 288 mm Höhe: 230 mm Tiefe: 345 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Scheinleistung | 100 VA |
| Verpressung | Trapez-Crimp |
| Taktzeit | 1.8 s |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht | 16 |
| Bruttogewicht | 16 |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| EAN | 4028177813465 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |