

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.736 Aderendhülse

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.736 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.736
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	gelb
Länge	12 mm
AWG	10
Innendurchmesser	6,3 mm
Für Querschnitt	6 mm <sup>2</sup>
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	0,1 kg
Bruttogewicht	0,1 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6 mm<sup>2</sup>, gelb, lose, 12mm

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)  
UR