
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.739
Aderendhülse

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4050.739 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.739
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	12 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Für Querschnitt	1 mm²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1’000 Stück
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	0,001 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

Eigenschaften

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1 mm², rot, lose, 12mm, 10x100

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR