Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.130

Wire Station WS 540

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.130
Ausführung	Basic Edition
Produktbeschreibung	Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
Nutzen	Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge

Eigenschaften

Lieferumfang	Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung Anschlusskabel, 7 m Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter 1 Wire Station WS 540 2 Ablageböden 1 Arbeitsleuchte, LED 2 Befestigungsstreben, vertikal 1 Boxenhalter 2 Adapterwinkel 1 Universalablageschale 1 Steckdosenleiste, 5-fach 1 Abfallbehälter 4 Drahtpakethalter, links 4 Drahtpakethalter, rechts 1 Drahtringhalter, links 1 Drahtringhalter, rechts
Montagehinweis	Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 710 mm Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
Höhenverstellung j/n	Ja
Einsatzgebiete	Für manuelle Konfektionierung
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	157 kg
Bruttogewicht	218,3 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

© Rittal 2026

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. Diese Ausführung ist zusätzlich mit Ablagemöglichkeiten für Drahtpakete und Drahtrollen, sowie einer Arbeitsplatzleuchte und einer Steckdosenleiste ausgestattet. Der Schubladenauszug mit Shadowboard sorgt mit seinen vorgestanzten Ablageplätzen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung